



Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861310 300
GTIN	4008158007588
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 35°.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

Tekninen kuvaus

Leukaväli	300 mm
Paino	5,6 kg

Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm
Ulottuma	175 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Sokallinen kara, mukana paininpää	861340
Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861130