



Kitapuristin, Leukaväli: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861600 600
GTIN	4008158035826
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kiintoleuka vedettyä, kirkaspint. terästä (erik.profilili), galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, trapetsikierteinen ruuvi ja puristuskiekko kallistuu enint. 30°. Säätovarsi kääntämällä puristinta voi käyttää työkappaleiden **levittämiseen** (ulospäin puristamalla).

Käyttö:

Suurin puristusvoima n. 7500 N asti.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	28×11 mm
Paino	3,1 kg
Ulottuma	120 mm
Leukaväli	600 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Puristinpala

861605