



## Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 600mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	861310 600
GTIN	4008158007649
Tuoteluokka	83K

### Kuvaus

#### Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 35°.

#### Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

### Tekninen kuvaus

Leukaväli	600 mm
Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm

Ulottuma	175 mm
Paino	7,2 kg
Tuotetyyppi	Puristin

## Tarvikkeet

Sokallinen kara, mukana paininpää	861340
Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861130