



Akku-puukkosaha, Tyyppi: M18FHZ



Tilastiedot

Tilausnumero	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Milwaukee-puukkosaha vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.

- **Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormitussuoja.**
- **Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.**

Tehokas harjaton POWERSTATE™-moottori.

- **REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.**
- **REDLITHIUM-ION™-akku yksikennovalvonnalla mahdollistaa pitkän käyttöiän.**
- **Iskun pituus 22 mm ja 3000 min⁻¹ mahdollistavat parhaan mahdollisen hallinnan.**
- **Kallistettava sahakenkä sallii katkaisuasennon optimoinnin.**

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetuslaukku HD Box, 2x 18V-akku, pikalaturi ja sahanterä.

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä	M18FHZ-502X
Iskutiheys	0 - 3000 min ⁻¹

Paino	2,6 kg
Erytisominaisuus	FIXTEC, LED
Akkukapasiteetti	5 Ah
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	9,9 m/s ²
akun jännite	18 V
Iskun pituus	22 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Sahat

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18