



Painava kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä, Leukaväli: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861310 1000
GTIN	4008158007540
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säätovarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Kääntyy 35°.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita. **Suurin puristusvoima n. 22000 N asti.**

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	40×20 mm
Paino	9,4 kg

Ulottuma	175 mm
Leukaväli	1000 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpää, mukana kiinnitystarvikkeet	861130
Sokallinen kara, mukana paininpää	861340