

**uvex****Käsinepari uvex phynomic C5, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094548 8
GTIN	4048612051702
Tuoteluokka	04U

**Kuvaus****Malli:**

uvex phynomic C5. Kevyt ja hienorakenteinen viiltosuojäkäsine kosteutta hylkivällä ja joustavalla, vesipohjaisella polymeeripinnoitteella. Erittäin pitävä ote kuivassa ja hieman kosteassa työympäristössä. Soveltuu herkälle iholle (dermatologisesti vahvistettu).

**uvex phynomic -sarja.** Erytisen kevyt, joustava ja hyvin istuva viiltosuojäkäsine. Soveltuu optimaalisesti

työtehtäviin, jotka vaativat erityisen hyvää sormituntumaa. Öko-Tex®-standardi 100, ei sisällä silikonia.

**Standardi:**

EN 388; EN 420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388:2016	4X42C
Rungon materiaali	Polyamidi, HPPE
Pinnoitus	Nitriili
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	Harmaa / sininen
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet