



Optinen nollapistesäädin, Tyyppi: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	359081 60
GTIN	4045197973528
Tuoteluokka	32B

Kuvaus

Malli:

Karkaistua erikoisterästä.

Toiminto:

- Siirrä pyörimätön työkalu kosketuspinnalle. Kun LED palaa, viitemitta 60 mm ($\pm 0,01$) on saavutettu. Joustoliike on noin 2 mm.
- Koko 60M on magneettinen, käytettäväksi vaakasuunnassa.

Käyttö:

Työkalujen säätö nolnaan ja koneenkaran viitepisteen määrittäminen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkastustodistuksen ja käyttöohjeen.

Sisältää erikoispariston nro 081560, koko 357.

Huomautus:

Soveltuu vain sähköä johtaville työkappaleille. Ei vesitiivis.

Tekninen kuvaus

Jalan leveys b	31 mm
Pään leveys c	18 mm

Malli	Vakio
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Korkeus a	60 mm
Tuotetyyppi	Nollasäätölaite

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------