

Hartig

**Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

**Tarkkuusläpätyt, kovametalliset mittauspinnat.** Karkaistu, hiottu mittauskara. Tarkkuus suurempi kuin DIN 863. Kiinnitys lukitsimella. Esiinvedetty tuntoräikkä ja eristetty käsisuojus. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisesti laaduntarkastukseen 5 µm:n tarkkuudella varustetun suoraan luettavan näytön ansiosta.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,005 mm
Kalibrointi	B1
Mittarummun asteikko	1/50 mm
virheraja	1,5 µm
Mittarummun Ø	25 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Karan Ø	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Tuntoräikkä	kyllä

Eristetty käsisuojus	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25