

Hartig

**Kaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

**Tarkkuusläpätyt, kovametalliset mittauspinnat.** Karkaistu, hiottu mittauskara. Tarkkuus suurempi kuin DIN 863. Kiinnitys lukitsimella. Esiinvedetty tuntoräikkä ja eristetty käsisuojus. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisesti laaduntarkastukseen 5 µm:n tarkkuudella varustetun suoraan luettavan näytön ansiosta.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	75 - 100 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,005 mm
virheraja	2 µm
Kalibrointi	B1
Mittarummun Ø	25 mm
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Karan Ø	8 mm
Standardi	Tehdasnormi

Tuntoräikkä	kyllä
Eristetty käsisuojus	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100