



Kuumuussuojarukkaspari, Käsineen koko: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	094652 UNI
GTIN	4030971030610
Tuoteluokka	09X

Kuvaus

Malli:

Kuumuussuojarukkanen aramidisilmukkakudosta. Vaikeasti syttyvää kudosta, ei sula ja kestää erittäin hyvin mekaanista rasitusta. Sopii valimoihin ja lasintyöstöön.

Aluminoitu pinta ja kalvosin.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

EN 388:2003: 3443

EN 407: 423444

Kosketuskuumuus enint.: 250 °C

Säteilylämpö jopa: 1000 °C

Rungon materiaali: Preox-aramidikudos

Väri: hopea

Tekninen kuvaus

Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
EN 388:2003	3443

EN 407	423444
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Säteilylämpö jopa	1000 °C
Rungon materiaali	Preox-aramidikudos
Väri	hopea
Pituus	300 mm
Kuumuussuoja enint.	250 °C
Tuotetyyppi	Kuumasuojäkäsineet