



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: L1230



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547250 L1230
GTIN	4045197974006
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø	6 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Kokonaispituus	77 mm
Pään Ø	12,7 mm
Muodon kuvaus	Pyörökartio
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Pään pituus	32 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		