



Kellosepän uraruuvimeisseli, Terän leveys b: 2,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	669005 2,3
GTIN	4045197975027
Tuoteluokka	62F

Kuvaus

Malli:

Korroosionkestävä alumiinikahva, puristamalla kiinnitetty terä.
Varren pää kuusikulmainen, kääntyvä, mahdollistaa hyvää tuntotarkkuutta vaativan työskentelyyn.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä.

Tekninen kuvaus

Terän leveys b	2,3 mm
Kokonaispituus	110 mm
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta