



## Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 10
GTIN	4021176009921
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

#### Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

### Tekninen kuvaus

Teho	4,5 t
Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 180 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 120 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Ulkokuusikanta	17 mm

Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	1,42 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä

## Tarvikkeet

Varaulosvetovarsipari tyyppi 1/100 mm	880200 1/100
Varaulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 1/100 mm	880220 1/100
Pidennetty ulosvetovarsipari tyyppi 1/200 mm	880300 1/200
Varapuristusruuvi Tyyppi 1	880150 1