



Työntömittasarja, digitaalinen IP 67, Mittausalue: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415555 150
GTIN	4029713019235
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen Pocket Talent -työntömittasarja, joka soveltuu erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin (pistourat, urat, kierteet jne.). Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 7,5 mm. Mukana PRESET-toiminto (mittausarvon esiasetus).

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, asetustulkki 50 mm, 2 paria mittauskärkiä sisä- ja ulkomittaukseen. Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900 - 434915 kierteellä M2,5. Datakaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Leukapituus	40 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
virheraja	0,03 mm
Lukema	0,0005 tuuma

Paristotyyppi	Nappiparisto
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2