

Garant**Kiillotuslaikka, rae 150 (SiC), Laikan Ø × leveys: 100X20mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	552014 100X20
GTIN	4045197975294
Tuoteluokka	51G

Kuvaus

Malli:

Joustavat polyuretaani-kiillotuslaikat, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

Käyttö:

Pintojen viimeistelyyn, efektihiontaan ja kevyeen purseenpoistoon. Pehmeä, joustava PU-sidos mahdollistaa mukautumisen työkappaleeseen.

Huomautus:

Muita mittoja ja raekokoja on saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	100 mm
Enimmäiskierros-luku	3820 min ⁻¹
Laikan leveys	20
Porauksen Ø	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/552014-100X20>