



## Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 6
GTIN	4021176006203
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

#### Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 220 - 650 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 290 - 740 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 20 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	220 - 650 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	290 - 740 mm

Teho	20 t
Kiinnityssyv. max	200 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	41 mm
Suurin kiristysmomentti	650 Nm
Paino	25 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

---

## Tarvikkeet

Hydraulinen ruuvi Tyyppi 2	880170 2
Varulosvetovarsipari tyyppi 3/200 mm	880200 3/200
Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 3/200 mm	880220 3/200
Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 4/500 mm	880320 4/500