

**DOHT 11T304 neutraali, W79, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

DOHT 11T304 neutraali BK6425 Laji: BK6425

lastunmurtaja: G06

Syöttö f: 0,05 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 100 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	G06
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	100 - 180 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Pääkäyttöalue	P
Laji	BK6425
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DOHT 11T304 N
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	W79
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä