

**TOGX 090204 neutraali, W57, Laji: BK8430****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOGX 090204 neutraali BK8430 Laji: BK8430

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
Laji	BK8430
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOGX 090204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W57
Rintakulma	14 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä