



Erittäin tehokas liimanauha. läpinäkyvä, Leveys×pituus(mm×m): 50X5,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	083770 50X5,5
GTIN	4054596382770
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ 4411 on suunniteltu erityisesti tiivistämään ammattimaisella tavalla olemassa oleva liitântä tai sauma, joka altistuu suoralle auringonvalolle, äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle. Ionomeeriselkäineen ansiosta se **kestää UV- ja kemikaalikuormituksen**.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Liimamassa: Akrylaatti

Paksuus: 1 mm

Tekninen kuvaus

Venymiskyky	547 %
Valmistajamerkintä	4411N
Paksuus	1 mm
Leveys	50 mm
Pituus	5,5 m

Väri	läpinäkyvä
Vetolujuus	0,22 N/mm
Lineri olemassa	kyllä
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Sulkeminen
Säilytyslämpötila	15 - 38 °C
Teippityyppi	Yksisivuinen
Liimamassa	Akrylaatti
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Varaston ilmankosteus	30 - 70 %
lämmönkestävyys enintään	90 - 150 °C
Liimausvoima teräksessä	1,34 N/mm
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	säänkestävä
Rungon materiaali	Ionomeerikalvo
Tuotetyyppi	Teippi