



Ulosvetäjä, sivuilla kiinnityskaaret, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	881200 3
GTIN	4021176028403
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Ulosvetovarsien erikoismuotoillut tartuntapinnat, jotka yhdessä kiinnityskaaren kanssa mahdollistavat laakerin irtikiilaamisen (nro 881180).

Käyttö:

Hammaspyörien, rattaiden, ohjausakseliin ja vastaavien ulosvetämiseen.

Kiristysleveys ulkopuolella: 50 - 150 mm

Kiinnityssyv. max: 140 mm

Teho: 7,5 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	50 - 150 mm
Teho	7,5 t
Kiinnityssyv. max	140 mm
Suurin kiristysmomentti	175 Nm
Ulkokuusikanta	24 mm

Koukkujen lukumäärä	2
Paino	3,16 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä