

**Kaksipuolinen teippi, Leveysxpituus(mmxm): 19X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083775 19X50
GTIN	4054596425934
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ 9088-200 on ohut kaksipuolinen teippi polyesteriselkäaineella useisiin erilaisiin asennustöihin. Modifioitu akrylaattiiliima kiinnittyy erittäin hyvin metalliin, paperiin, pahviin ja useisiin muoveihin. Suuri läpinäkyvyys ja lämpötilankestävyys sekä hyvät työstöominaisuudet avaavat lukemattomia käyttömahdollisuuksia.

Käyttö:

Esimerkiksi näyttöjen, koristelintojen tai julisteiden asennukseen, kokoamiseen, kiinnittämiseen. Sisä- ja ulkotiloihin.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Liimamassa: Modifioitu akrylaatti

Väri: läpinäkyvä

Paksuus: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,2 mm
Väri	läpinäkyvä

Leveys	19 mm
Valmistajamerkintä	9088-200
Pituus	50 m
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu paperi
lämmönkestävyys enintään	150 °C
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
Liimamassa	Modifioitu akrylaatti
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Liimausvoima teräksessä	1,16 N/mm
Vähimmäissäilyvyysaika	24 kk
Käyttö	Kiinnittäminen
Rungon materiaali	PET-kalvo
Venymiskyky	10 %
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	leikkausluja
Tuotetyyppi	Teippi