



Kolmivartinen ulosvetäj, kiinnitysalue esisdettävä, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	880960 5
GTIN	4021176850684
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysalueita vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan **tiukasti** ja varsien **irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta**. Ulkopuoliseen **ja** sisäpuoliseen ulosvetoon.

Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.

Kiristysleveys ulkopuolella: 30 - 350 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 300 - 425 mm

Kiinnityssyvyys: 50 mm

Kiinnityssyv. max: 275 mm

Teho: 10 t

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyv. max	275 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	300 - 425 mm

Kiinnityssyvyys	50 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 350 mm
Teho	10 t
Ulkokuusikanta	27 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Paino	13,485 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä