



Säädettävä ulosvetäjä



Tilaustiedot

Tilausnumero	881100
GTIN	4021176459559
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Itsevarmistavilla kiinnitystapeilla voidaan valita kiinnitysalue ja kiinnityssyvyys. Ulosvetäjä on erityisrakenteensa ansiosta itsekiinnittyvä ja helppokäyttöinen. Kiinnitysalue on hyvin laaja ulosvetovarsien asettelumahdollisuuksien ansiosta (kuvat).

Kiristysleveys ulkopuolella: 6 - 100 mm

Kiinnityssyv. max: 85 mm

Teho: 1 t

Tekninen kuvaus

Teho	1 t
Kiristysleveys ulkopuolella	6 - 100 mm
Kiinnityssyv. max	85 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	13 mm
Paino	0,45 kg

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä