



## Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 3-3/4HDtuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitântä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.

#### Räikkäpää suunnanvaihtimella.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Käyttötiedot:

#### Piirustuksen ja kaavan selite:

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

$L$  = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

#### Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

#### Huomautus:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia! Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Korkeus h	35 mm
Leveys b	61 mm
Vaihtovarsi	22×28 mm
Kestokuormitus	650 Nm
Hammasluku	60
Sarja	735/65
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
Pistomitta S	55 mm
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Suunnanvaihtimellinen räikkä,	kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi	ei
Tuotetyyppi	Räikkä