



Ulosvetolaite erillisenä, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	884700 0
GTIN	4021176075599
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Irrutus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.

Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla.

Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.

Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin).

Käyttö:

Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

Sopii:

Irrotuslaite nro 884600.

Sopii:

Irrotuslaite nro 884600.: 0

Tekninen kuvaus

Kiinnityssyvyys	120 mm
Kiinnityskierre	M10

Vetopultin pituus	180 mm
Tuotetyyppi	Ulosvetotarvikkeet