



Varatalttaterä, Muttereille: M14-M24



Tilaustiedot

Tilausnumero	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 – M30 jaloteräsruuville – M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

Sopii:

Nro 884900.

Huomautus:

Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 **enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla**, koossa M14 - M24 **enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla** ja koossa M18 - M30 **enintään 120 Nm:n kiristysmomentilla**. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.

Tekninen kuvaus

Talttaterän leveys	30 mm
Muttereille	M14-M24
Tuotetyyppi	Talttaterä

