



Irrotuslaite erillisenä, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	884600 2
GTIN	4021176008368
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.

Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla.

Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.

Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin). Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla.

Käyttö:

Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalueen mitta A	22 - 115 mm
Sivupulttien väli, mitta B	115 mm
Kiinnityskierteet ulosvetolaitteelle	M 14×1,5
Tuotetyyppi	Katkaisulaite

Tarvikkeet

Ulosvetolaite erillisenä Tyyppi 2

884700 2