

## Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990514 2000/1000
GTIN	4004514222350
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus +6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

##### Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

##### Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

##### Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
hyllýkorkeus	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Profiilikehysten lukumäärä	1
hyllýstörakenne	Lisähyllýstö
Hyllýtasohn syvyys	800 mm
hyllýstön syvyys	800 mm
Hyllýtason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllýtason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllýkuorma (metallilla)	150 kg
Hyllýtason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllýstö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllýkkö

## Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 400X800 mm	990581 400X800
Hyllýtaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveysxsyvyys 1000X800 mm	990580 1000X800
	990581 500X800

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X800 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X800 mm

990581 200X800

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X800 mm

990581 300X800

Kiinnitysjala

990852