

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2500/1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990514 2500/1000
GTIN	4004514222374
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimi**hyllykuormalla** 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	6
Profiilikehysten lukumäärä	1
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1006 mm
hylllykorkeus	2500 mm
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Hyllytasohn syvyys	800 mm
hyllystön syvyys	800 mm
Hyllytason leveys	1000 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1800 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishylllykuorma (metallilla)	150 kg
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1000X800 mm	990580 1000X800
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X800 mm	990581 300X800
	990581 200X800

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X800 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 400X800 mm

990581 400X800

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X800 mm

990581 500X800

Kiinnitysalku

990852