

## Hyllytaso-perushyllykkö, Syvyys 500 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990544 2000/1300
GTIN	4004514217844
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus +6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

#### Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

#### Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

#### Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

hyllykorkeus	2000 mm
hyllystörakenne	Perushyllystö
Profiilikehysten lukumäärä	2
Lokeroalustojen määrä	5
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1360 mm
Hyllytasohn syvyys	500 mm
hyllystön syvyys	500 mm
Hyllytason leveys	1300 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	250 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

## Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 310X500 mm	990583 310X500
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 410X500 mm	990583 410X500
	990583 210X500

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 210X500 mm

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 250 kg leveys×syvyys 1300X500 mm

990582 1300X500

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 510X500 mm

990583 510X500

Kiinnitysjala

990852