

Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1300mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990514 2000/1300 |
| GTIN | 4004514217714 |
| Tuoteluokka | 96P |

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm

Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| hyllystörakenne | Lisähyllystö |
| Lokeroalustojen määrä | 5 |
| Profiilikehysten lukumäärä | 1 |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys | 1306 mm |
| hyllykorkeus | 2000 mm |
| Hyllytasohn syvyys | 800 mm |
| hyllystön syvyys | 800 mm |
| Hyllytason leveys | 1300 mm |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1300 kg |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg |
| Hyllytason paksuus | 25 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Materiaali | Sinkityt |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 800 mm |
| Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 500X800 mm | 990581 500X800 |
| Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 300X800 mm | 990581 300X800 |
| | 990581 400X800 |

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 400X800 mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 200X800 mm

990581 200X800

Hyllytaso, sinkitty, kantavuus 150 kg leveys×syvyys 1300X800 mm

990580 1300X800

Kiinnitysalku

990852