

Garant**Suuntaisruuvipuristin, kääntölevy, Leukojen leveys: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967010 150
GTIN	4045197612267
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:****Erinomainen kiinnitystarkkuus prismanmuotoisen tarkkuusjohteen ansiosta.****Taaksepäin aukeava.** Erittäin laadukasta valua (GG 25), perliittinen rakenne. Pitkä ja erityisen tarkka, **prismanmuotoinen tarkkuusjohde.** Tarkka ruuvin laakerointi, ruuvi ja trapetsikierteet täysin piilossa ja suojattu likaantumiselta. Suuret, tasojyrsityt leukapinnat helpottavat leukaosien asentamista. Karkaistut teräsleuat ovat uritetut ja ne voi vaihtaa sileisiin, hiottuihin leukoihin (katso kohtaa Varaleuat).**Kääntölevy,** kääntyy 360° ja lukittavissa joka asentoon kiinnitysmekanismin avulla.**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Taaksepäin avautuva
Materiaali	Erittäin luja valua (GG 25)
Leukaväli	255 mm
Leukojen leveys	150 mm

Tuotetyyppi

Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Kääntöalusta erillisenä Leukojen leveys 150 mm	967020 150
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250
Vaihtopurustinleuat, uritetut Leukojen leveys 150 mm	967040 150
Vaihtopurustinleuat, sileät Leukojen leveys 150 mm	967045 150