

**Garant****Suuntaisruuvipuristin vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 140mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967110 140
GTIN	4045197694201
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.**

**Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli hammastettu, toinen puoli sileä (vaihdettavissa).

**Kuvateksti:**

Putoamissuojalevyt.

Pakotettu mitta-asteikko.

Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat – liikkuu erittäin kevyesti.

Vahvat putkenkiinnitysleuat.

**Etu:**

- **Sokka, putoamissuoja molemmin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

## Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukaväli	200 mm
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Kiinnityssyvyys	95 mm
Paino	19 kg
Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	1 – 2.3/4 tuuma
Leukojen leveys	140 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

## Tarvikkeet

Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 140	967140 140
Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka Leukojen leveys 140 mm	967150 140
Vaihtoleukapari ja ruuvit ruuvipuristimeen Leukojen leveys 140 mm	967145 140
Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110 soveltuu puristimelle, koko 140	967520 140
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250