

Garant

Rulokansi perushyllystään, Hyötisyvyys 950 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2500mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	993314 2500
GTIN	4045197613424
Tuoteluokka	91W

Kuvaus**Malli:**

Sähköinen rulokansirakenne. Ohjauskiskot suulakepuristettua alumiinia, rulokansiprofiilit rullamuovattua alumiinia ilman valoaukkoja. Sivuohtauskiskoissa kaksinkertainen harjatiiviste. Sähköinen voimanlähde, jossa radio-ohjattu moottori ja momenttikatkaisin, roiskevesisuojaattu yksikanavainen käsilähetin. Automaattinen pysäytin estekeykimellä.

Pintakäsittely:

Kehys **aina** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Sopii hyllykkökorkeudelle	2500 mm
Korkeus	2685 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2430
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Käyttöalue	erikoishylly

Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotenimen määrite	Hyötysyvyys 950 mm
Leveys	1475 mm
Syvyys	105 mm
Tuotetyyppi	rulo-kansi