

Garant**Suuntaisruuvipuristin Kääntöalustan kanssa, Leukojen leveys: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967120 160
GTIN	4045197612588
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.

Eteenpäin avautuva. Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Etu:

- **Sokka, putoamissuoja molemmin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Leukojen leveys	160 mm

vaihdettavat leuat	ei
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Tarvikkeet

Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka Leukojen leveys 160 mm	967150 160
Kääntöalusta erillisenä soveltuu puristimelle, koko 160	967140 160
Ruuvipuristimen aluslevy	967330
Ruuvipuristimen aluslevy bambua Koko 300X250	967328 300X250