



Suuntaisruuvipuristin Matador, Leukojen leveys: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	967170 100
GTIN	2050002090026
Tuoteluokka	93R

Kuvaus

Malli:

- Kokonaan terästä, muottiintaottu – varmasti rikkoutumaton.
- Eteenpäin aukeava, kaksostrapetsikierre.
- Likaantumiselta suojattu kara.
- Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat.
- Karkaistu, säädettävä johde.
- Mitta-asteikko nopeaa esimäärittystä varten.
- Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten.

Tukeva rakenne.

Kuvateksti:

enint. 90 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Lisäleuat nro 967210; 967215; 967220; 967225, alk. koosta 120 mm.

Huomautus:

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967530.

Tekninen kuvaus

Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
-----------------	--------------------

Paino	6 kg
Leukaväli	125 mm
Kiinnityssyvyys	65 mm
Leukojen leveys	100 mm
Sarja	Matador Multiplus
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/967170-100>