



## Käsinepari KryTech 563, Käsineen koko: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094470 7
GTIN	3245425634172
Tuoteluokka	04P

### Kuvaus

**Malli:**

KryTech 563. **Tarkkuutta vaativiin ja yleisiin töihin** kuivissa ja lievästi likaisissa olosuhteissa. Erinomainen öljyjen ja rasvojen kestävyys. Hankauksen kestävä nitrilipinnoite takaa pitkän käyttöiän. Soveltuu erityisesti metallin puristamiseen, peltien käsittelyyn, mekaanisiin huoltotöihin.

**Standardi:**

EN 388; EN 420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Viiltosuojaluokka: B

Väri: musta / harmaa

silikoniton: kyllä

### Tekninen kuvaus

Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Öljypito	Erittäin hyvä
EN 388 viiltolujuus	3

Käsineen koko	7
Paino	37 g
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Hengittävyys	Hyvä
EN 388 lävistyslujuus	3
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Märkäpito	Hyvä
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Istuvuus	Erittäin hyvä
silikoniton	kyllä
EN 388 hankauksenkestävyys	4
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
EN 388:2016	4343B
Rungon materiaali	PEHD
Pinnoitus	Nitriili
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet