

**Täysprofiiliterä 55° sisöp., oikeak., HBX820, Kierreluku/ tuuma: 14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270817 14
GTIN	4045197982582
Tuoteluokka	22B

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	14 mm
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HBX820
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSP
Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	130 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		