

Garant

**Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430,
soveltuu puristimelle, koko: 160/180**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967540 160/180
GTIN	4045197694553
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja erittäin luja **takorauta-**/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon **turvakiinnitysvivun** avulla.

Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää **ilman erillistä kääntöalustaa 360°** työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

Sopii :

Suuntaisruuvipuristimet **"Heuer-Front" nro 967350; 967360** tai **HOLEX nro 967420; 967430.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Korkeudensäätöväli: 242 mm

Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella: 93 - 335 mm

Paino: 11,6 kg

Tekninen kuvaus

Paino	11,6 kg
Korkeudensäätöväli	242 mm
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella	93 - 335 mm
soveltuu puristimelle, koko	160/180
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite