

**Garant****Korkeudensäätölaite suunt.ruuvipurist. LEINEN-JUNIOR nro 967060, soveltuu puristimelle, koko: 125**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	967510 125
GTIN	4045197694454
Tuoteluokka	91J

## Kuvaus

### Malli:

Tukeva ja erittäin luja **takorauta-**/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon **turvakiinnitysvivun** avulla.

### Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää **ilman erillistä kääntöalustaa 360°** työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

### Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

### Sopii:

Suuntaisruuvipuristimet **LEINEN-JUNIOR nro 967060**.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

### Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

## Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöväli	242 mm
Paino	12,4 kg
soveltuu puristimelle, koko	125
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella	93 - 335 mm
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite