

**Garant**

**Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967170, soveltuu puristimelle, koko: 120**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967530 120
GTIN	4045197694508
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva ja erittäin luja **takorauta-**/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon **turvakiinnitysvivun** avulla.

**Etu:**

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää **ilman erillistä kääntöalustaa 360°** työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

**Käyttö:**

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

**Sopii :**

Suuntaispuristimet **Matador nro 967170**.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa.

Korkeudensäätöväli: 242 mm

Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella: 93 - 335 mm

Paino: 11,2 kg

---

## Tekninen kuvaus

Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella	93 - 335 mm
Paino	11,2 kg
soveltuu puristimelle, koko	120
Korkeudensäätöväli	242 mm
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite