

Garant

Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967100 / 7110, soveltuu puristimelle, koko: 160

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967520 160
GTIN	4045197694492
Tuoteluokka	91J

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja erittäin luja **takorauta-**/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon **turvakiinnitysvivun** avulla.

Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää **ilman erillistä kääntöalustaa 360°** työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

Sopii :

Suuntaisruuvipuristimet **GARANT nro 967100; 967110.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Korkeudensäätöväli: 242 mm
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella: 93 - 335 mm
Paino: 12,3 kg

Tekninen kuvaus

soveltuu puristimelle, koko	160
Korkeudensäätöväli	242 mm
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella	93 - 335 mm
Paino	12,3 kg
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite