

**Garant**

**Korkeudensäätölaite ruuvipuristimiin nro 967350 / 7360 / 7420 / 7430,  
soveltuu puristimelle, koko: 120**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	967540 120
GTIN	4045197694539
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva ja erittäin luja **takorauta-**/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon **turvakiinnitysvivun** avulla.

**Etu:**

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää **ilman erillistä kääntöalustaa 360°** työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

**Käyttö:**

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

**Sopii :**

Suuntaisruuvipuristimet **"Heuer-Front" nro 967350; 967360** tai **HOLEX nro 967420; 967430.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa.

Korkeudensäätöväli: 242 mm

Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella: 93 - 335 mm

Paino: 10,7 kg

---

## Tekninen kuvaus

Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella	93 - 335 mm
Korkeudensäätöväli	242 mm
soveltuu puristimelle, koko	120
Paino	10,7 kg
Tuotetyyppi	Korkeudensäätölaite