


Garant**Työkaluteline rei'itettyyn seinään, työkaluvarsille: SK40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitimet.

Sopii :

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Pintakäsittely:Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 125 mm

Leveys: 475 mm

Syvyys: 200 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 9

Akseliväli A: 85 mm

Tekninen kuvaus

työkaluvarsille	SK 40
Syvyys	200 mm
Akseliväli A	85 mm
Korkeus	125 mm
Työkalupitimien lukumäärä	9

Leveys	475 mm
Käyttöalue	CNC-hylly
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työkaluhylly

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi SK40	947390 SK40
-------------------------	-------------