

Garant**Tool-UNIT -työkaluteline, työkaluvarsille: SK40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971000 SK40
GTIN	4045197489883
Tuoteluokka	91Q

Kuvaus**Malli:**

Työkaluteline kulutusta kestävä polypropeeninen, taso työkaluvarsille. Työkalutelinettä voidaan käyttää sellaisenaan kuljetusta ja varastointia varten, mutta se soveltuu myös hyvin joustavana osana kuljetusvaunuun, CNC-hyllyyn, CNC-kaappiin tai UNIT-kannatinkiskoihin.

Käyttö:

Ripustettavaksi kannatikiskoon, kuljetusvaunun profiilikiskoon, CNC-kaappiin ja Multifix-kiskoon.

Korkeus: 130 mm

Leveys: 240 mm

Syvyys: 148 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 4

Akseliväli A: 70 mm

Kantavuus: 20 kg

Tekninen kuvaus

Syvyys	148 mm
Työkalupitimien lukumäärä	4
Korkeus	130 mm
Leveys	240 mm

Kantavuus	20 kg
Akseliväli A	70 mm
Materiaali	polypropeeni
työkaluvarsille	SK 40
Tuotetyyppi	CNC-kantojärjestelmä