

## Hyllytaso-lisähyllykkö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990550 2000/1300
GTIN	4004514218001
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimi**hyllykuormalla** 250 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.

**Lattiaan kohdistuva kuormitus:** korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellispituus + 60 mm

**Lisähyllystö:** Nimellispituus +6 mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellissyvyys + 36 mm

##### Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

##### Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

##### Huomautus:

- **Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**

- **Sopiva lattia-ankurointi nro 990854.**
- **Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

hyllykorkeus	2000 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	1306 mm
Profiilikehysten lukumäärä	1
hyllystörakenne	Lisähyllystö
Lokeroalustojen määrä	5
Hyllytasohn syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
Hyllytason leveys	1300 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	1300 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	250 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Materiaali	Sinkityt
Tuotenimen määrite	Syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

## Tarvikkeet

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 310X600 mm	990583 310X600
Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus x syvyys 410X600 mm	990583 410X600
	990583 510X600

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 510X600  
mm

Kiinteät pistoerotinlevyt, sinkitty Korkeus × syvyys 210X600  
mm

990583 210X600

Kiinnitysalku

990852