

Garant**Avoimet säilytyslaatikot, antrasiitti, Tyyppi: AC2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	963301 AC2
GTIN	4045197681959
Tuoteluokka	91F

Kuvaus**Malli:**

Avoimet säilytyslokerot, ergonominen kahva (helppo kantaa). Läpinäkyvän peitelevyn avulla muutettavissa varastolokeroksi. Sisäsivut kiillotetut sileiksi, mikä helpottaa poimintaa ja puhdistusta. Merkittävässä kirjoitusliuskoilla edestä ja korteilla (luottokorttikoko 85,6 × 54 mm) takaa. Avoimet säilytyslaatikot ovat pinottavissa.

Etu:**Avoimet GARANT-säilytyslaatikot ja niiden edut:**

- **Tukevaa kestävyyttä iskunkestävän polypropeenin ansiosta.**
- **Suuri kantokyky vahvistettujen pohjien ja sivuseinien ansiosta.**
- **Helppo pinota urakohtien ansiosta.**
- **Helppo liikutella ja puhdistaa laadukkaiden pintojen ja sileiden sisäpintojen ansiosta.**
- **Monipuoliset käyttömahdollisuudet.**

Sopii:

Säiliölistat nro 91 6535, 92 0240 ripustuslevyille nro 95 7060 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin / seinäkaappeihin nro 95 4600 – 95 4670 ja nro 95 95 4701 – 95 4722. Lisäksi mahdollisuus ripustaa reikäseinille laatikonpitemellä nro 96 3050 yksitellen pieniä avoimia säilytyslaatikoita nro 96 3301 koko AA1 ja AB1.

Huomautus:

Reikälevyihin kiinnittämiseen tarvitaan Easyfix Universal -laatikonpidin nro 955810 koko 100. Sopii koolle AA1, AB1 ja AC1. Vain koot AA1, AB1 ja AC1 sopivat suoraan kiinnitykseen Multifix-kiskoihin.

Tekninen kuvaus

Syvyys	398 mm
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana	kyllä
tyyppi	AC2
Vetolaatikoissa pysäytin	ei
Merkintämahdollisuus	merkintäliuskoilla
valmius EAN-koodille takapuolella	kyllä
Leveys	130 mm
Korkeus	165 mm
Pinottava	kyllä
valmius tarkistusikkunalle	kyllä
kansivalmius	ei
Väri	antrasiitti
Materiaali	polypropeeni
Tuotenimen määrite	antrasiitti
Väri	antrasiitti
Tuotetyyppi	Avolokerolaatikko