

Pienten tynnyreiden allas Sinkityt, Keräystilavuus / tyyppi: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	981200 60
GTIN	4052462024007
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu sinkitystä 3 mm:n teräspellistä.

Käyttö:

Pienten tynnyreiden turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tekninen kuvaus

Korkeus	60 mm
Syvyys	600 mm
Leveys	1850 mm
Paino	33 kg
Keräystilavuus	60 l
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Pienten tynnyreiden allas