



Turvakaappi Q-Pegasus tyyppi 90, Leveys: 900mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	981015 900
GTIN	2050001709738
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, integroitu ovien pidätysmekanismi, sisäpuolella kemikaaleja kestävä pinta.

- **Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.**
- **Pohjakeräysallas (StawaR).**
- **Poistoilmaliitäntä (NW 75).**
- **Sisältää ovien pidätysmekanismiin.**
- **Lukittavissa puoliprofiilisyylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Lattian epätasaisuudet voidaan tasoittaa neljällä säätöavustimella.**

AGT (asynkronisesti kytketty ovien avaus), **TSA** (ovien automaattinen sulkumekanismi), optinen ja akustinen varoitussignaali kun ovi sulkeutuu automaattisesti. 2-ovinen

Käyttö:

Vaarallisten, syttyvien aineiden asianmukainen säilytys työtiloissa.

Standardi:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, jalustan peitelevy, 1 huoltovihko.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet **siniset RAL 5005**.

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	3
Pohjakeräysalaiden lkm	1
Hyötykorkeus	1647 mm
Pohjakeräysaltaan tilavuus	23 l
Hyllytason kantavuus	75 kg
Paino	368 kg
Syvyys	615 mm
Leveys	893 mm
Reikälevyjen lkm	1
Hyötysyvyys	522 mm
Hyötyleveys	750 mm
Korkeus	1953 mm
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Värivalikoima	Runko RAL 7016, etulevyt RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi