

Pienten tynnyreiden allas Sinkityt, Keräystilavuus / tyyppi: 20



Tilaustiedot

Tilausnumero	981200 20
GTIN	4052462023888
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu sinkitystä 3 mm:n teräspellistä.

Käyttö:

Pienten tynnyreiden turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tekninen kuvaus

Paino	12 kg
Keräystilavuus	20 l
Syvyys	370 mm
Leveys	940 mm
Korkeus	60 mm
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi

Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Pienten tynnyreiden allas